

## BOLETIM TÉCNICO

### MULTIFIX FIXA CUBA | Adesivo Selante

MULTIFIX FIXA CUBA é um adesivo selante de aspecto pastoso de alto desempenho, para colagem de cubas de inox e frontões em pias de mármore e granito.

#### Instruções de Uso:

A pia deve estar completamente seca. Se necessário, limpe para melhorar a adesão. Coloque a pia sobre um cavalete com a parte onde receberá a cuba virada para cima. Use fita crepe para delimitar a área onde será fixada a cuba.

**Para cartucho:** Corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-o na embalagem. O corte deve ser reto para que o bico toque ambos os lados da superfície. Insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique MULTIFIX diretamente na cuba por, no máximo, 5 minutos. Coloque a cuba sobre a área demarcada da pia, acerte imediatamente a posição e pressione. Remova a fita crepe e limpe os excessos imediatamente. Exerça pressão até a cura total, que ocorre em 24 horas. A pressão poderá ser obtida através de um torniquete. Teste se a cuba está firme antes de movimentá-la. Limpe o frontão com álcool e aplique o MULTIFIX em toda sua extensão. Junte o frontão à pia e aguarde por 2 horas. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar.

**Para bisnaga:** Com o auxílio da tampa, perfure o lacre da bisnaga do produto. Aplique o diretamente na cuba por, no máximo, 5 minutos. Coloque a cuba sobre a área demarcada da pia, acerte imediatamente a posição e pressione. Remova a fita crepe e limpe os excessos imediatamente. Exerça pressão até a cura total, que ocorre em 24 horas. A pressão poderá ser obtida através de um torniquete. Teste se a cuba está firme antes de movimentá-la. Limpe o frontão com álcool e aplique o MULTIFIX em toda sua extensão. Junte o frontão à pia e aguarde por 2 horas. Terminado todo o trabalho, tampe a bisnaga para evitar ressecamento do produto remanescente.

**ATENÇÃO:** Não exponha MULTIFIX FIXA CUBA a tensão mecânica até que esteja completamente curado.

#### LIMITAÇÕES

Não é recomendado para:

- Juntas de imersão contínua em água ou outro líquido;
- Expor o selante à tensão mecânica (raspagem ou limpeza com materiais que possam provocar faíscas) até que esteja completamente curado;
- Vedações em placas de policarbonato e acrílico;
- Áreas totalmente confinadas, juntas profundas ou com circulação precária de ar;

## Propriedades:

- Adesão inicial de forte pega (tack);
- Rápido no tempo de secagem;
- Forma pele em 2 minutos e seca completamente em 24 horas (23°C/65% UR);
- Cola e veda ao mesmo tempo;
- Boa resistência aos ambientes úmidos;
- Rendimento aproximado (cordão de 5 mm): cartucho de 285 g aplica 4 cubas (40cm x 30cm).
- Devido à complexidade e diversidade dos materiais em geral, atualmente é recomendado fazer previamente um teste de compatibilidade entre o selante e o substrato.

## Dados Técnicos:

### Especificações

Aspecto	Pasta homogênea
Cor	Cinza
Dureza Shore A	>40
Validade	18 meses

### Embalagens:

- Caixas com 12 cartuchos de 285 g
- Caixas com 24 bisnagas de 75 g



Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

### Estocagem:

Produto inflamável! Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 25°C, ao abrigo da luz solar e longe de fontes de calor. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

### Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte: Classe 3, número ONU 1133 – Líquidos inflamáveis.

### Em caso de emergência, entre em contato com:

**CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA**  
**INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS**  
**(011) 3069-8571 – 08000.148.110.**

## Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

### **Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.**

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.